



MASTER TL-D Power Saver Set

MASTER TL-D Power Saver Set 12=18W/840 1SL/25

Światłówka MASTER TL-D Power Saver Set to idealne rozwiązanie do unowocześnienia istniejącej instalacji oświetleniowej za pomocą specjalnej lampy TL-D wyposażonej w inteligentny zapłonnik. Przy niezmiennym natężeniu oświetlenia i lepszej jakości światła zużywa znacznie mniej prądu. Jest bardzo łatwa w montażu — wystarczy ją włożyć w miejsce starego źródła i zapłonika. Korzyści będą znaczące w każdej obecnej instalacji ze światłówkami TL-D.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Mechanika i korpus	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kształt bańki	T8 [26 mm (T8)]
Dane techniczne oświetlenia		Certyfikaty i zastosowania	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,0 mg
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	15 kWh
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Dane techniczne produktu	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82	Nazwa produktu na zamówieniu	MST TL-D Power Sav Set 12=18W/840 1SL/25
Układy sterowania i ściemnianie		Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Power Saver Set 12=18W/840 1SL/25
Z możliwością przyciemniania	Nie		

MASTER TL-D Power Saver Set

Full EOC	872790091498600
Kod zamówienia	91498600
Materiał Nr (12NC)	927997084002
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900914986


Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC - Opakowanie	8727900914993

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL-D Power Sav Set 12=18W/840 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MST TL-D Power Sav Set 12=18W/840 1SL/25

