



TL Mini cores padrão



TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX

Esta lâmpada TL miniaturizada (diâmetro do tubo de 16 mm) é uma lâmpada de pequenas dimensões, o que permite a miniaturização do sistema e oferece a possibilidade de funcionamento com alimentação CC de baixa tensão. É ideal para aplicações em que o espaço é limitado, mas em que a composição de cores e a eficiência não são os factores mais importantes, como é o caso da iluminação de orientação, de sinalização e de emergência.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Casquilho	G5 [G5]	Consumo de Energia	7,1 W
Referência de medição de fluxo	Sphere	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,145 A
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	10.000 h	Tensão (Nom.)	56 V
Caraterísticas técnicas da luz		Tensão (Nom.)	56 V
Código da cor	54-765	Controlos e regulação	
Fluxo Luminoso	335 lm	Regulável	Sim
Designação da cor	Luz natural fria	Características mecânicas e compartimento	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,313	Formato da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,337	Aprovação e aplicação	
Temperatura de cor correlacionada	6500 K	Classe de Eficiência Energética	G
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	48 lm/W	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2,5 mg
Color rendering index (CRI)	72	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg

TL Mini cores padrão

Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Número de registo EPREL	423492


Dados do produto

Nome de produto da encomenda	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX
Nome do produto completo	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX
Código do produto completo	871150071628627
Código de encomenda	71628627


N.º material (12NC)	928001005440
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500716286
Numerador – Embalagens por caixa exterior	250
EAN/UPC – Caso	8711500716309

Desenho dimensional

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX

