



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC

Tyto miniaturní TL zářivky (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje miniaturní provedení a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Tyto zářivky jsou ideální pro použití na místech, kde je vyžadováno lepší barevné podání a vyšší účinnost a kde je omezený prostor, jako jsou chodby, schodiště v bytových domech, vestavby do nábytku, zrcadel a skříní a signalizační a nouzové osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	G5	82	
Referenční měření toku	Sphere	Provozní a elektrické	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10 000 h	Spotřeba energie	7,1 W
Světelně technické		Proud zdroje (jmen.)	0,145 A
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Napětí (jmen.)	56 V
Světelný tok	450 lm	Napětí (jmen.)	56 V
Barevné konstrukce	Žárovka, bílá	Řízení a stmívání	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,463	Stmívatelné	Ano
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,42	Mechanické a materiály	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Tvar žárovky	T5
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	59 lm/W		

MASTER TL Mini Super 80

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,5 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423494
Označení a balení	
Objednací název produktu	MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX
Celý název výrobku	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC


Full EOC	871150070474027
Objednací kód	70474027
Číslo materiálu (12NC)	928001008250
Místní kód	TL8827
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500704740
Číslování SAP – balení v krabici	250
Pouzdro – EAN/UPC	8711500716361

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

