



MASTER TL Mini super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC

Esta lâmpada TL miniaturizada (diâmetro do tubo de 16 mm) é uma lâmpada de pequenas dimensões, o que permite a miniaturização do sistema e oferece a possibilidade de funcionamento com alimentação CC de baixa tensão. É ideal para aplicações em que é necessária uma melhor composição de cores e eficiência (do que com lâmpadas standard), mas em que o espaço é limitado, como, por exemplo, iluminação de átrios e escadas em edifícios de apartamentos, iluminação integrada em mobiliário, espelhos e armários, iluminação de sinalização e de emergência.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	10.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	450 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	59 lm/W

Color rendering index (CRI)	82
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	7,1 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,145 A
Tensão (Nom.)	56 V
Tensão (Nom.)	56 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim

MASTER TL Mini super 80

Características mecânicas e compartimento

Formato da lâmpada T5 [16 mm (T5)]

Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.) 2,5 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) 3,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h 8 kWh
Número de registo EPREL 423496

Dados do produto

Nome de produto da encomenda MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX


Nome do produto completo	MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC
Código do produto completo	871150071642227
Código de encomenda	71642227
N.º material (12NC)	928001008450
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500716422
Numerador – Embalagens por caixa exterior	250
EAN/UPC – Caso	8711500716446

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini super 80

