



TL Mini cores padrão



TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX

Esta lâmpada TL miniaturizada (diâmetro do tubo de 16 mm) é uma lâmpada de pequenas dimensões, o que permite a miniaturização do sistema e oferece a possibilidade de funcionamento com alimentação CC de baixa tensão. É ideal para aplicações em que o espaço é limitado, mas em que a composição de cores e a eficiência não são os factores mais importantes, como é o caso da iluminação de orientação, de sinalização e de emergência.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Casquilho	G5	Consumo de Energia	13,1 W
Referência de medição de fluxo	Sphere	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,170 A
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	8.000 h	Tensão (Nom.)	90 V
		Tensão (Nom.)	90 V
Caraterísticas técnicas da luz		Controlos e regulação	
Código da cor	33-640	Regulável	Sim
Fluxo Luminoso	835 lm		
Designação da cor	Branco frio (CW)		
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38		
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38		
Temperatura de cor correlacionada	4000 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	71 lm/W		
Color rendering index (CRI)	59		
		Características mecânicas e compartimento	
		Formato da lâmpada	T5
		Aprovação e aplicação	
		Classe de Eficiência Energética	G
		Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2,5 mg
		Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg

TL Mini cores padrão


Consumo de energia kWh/1000 h	14 kWh
Número de registo EPREL	423498

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX
Nome do produto completo	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX
Código do produto completo	871150070475727
Código de encomenda	70475727


N.º material (12NC)	928001503340
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500704757
Numerador – Embalagens por caixa exterior	250
EAN/UPC – Caso	8711500718518

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX

