



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC

Tyto miniaturní TL zářivky (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje miniaturní provedení a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapěťového stejnosměrného zdroje. Tyto zářivky jsou ideální pro použití na místech, kde je vyžadováno lepší barevné podání a vyšší účinnost a kde je omezený prostor, jako jsou chodby, schodiště v bytových domech, vestavby do nábytku, zrcadel a skříní a signalizační a nouzové osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	G5	82	
Referenční měření toku	Sphere	Provozní a elektrické	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8 000 h	Spotřeba energie	13,1 W
Světelně technické		Proud zdroje (jmen.)	0,170 A
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Napětí (jmen.)	90 V
Světelný tok	1 000 lm	Napětí (jmen.)	90 V
Barevné konstrukce	Žárovka, bílá	Řízení a stmívání	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,463	Stmívatelné	Ano
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,42	Mechanické a materiály	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77 lm/W		

MASTER TL Mini Super 80


Certifikace a použití		Full EOC	
Třída energetické účinnosti	G	Objednací kód	871150070476427
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,5 mg	Číslo materiálu (12NC)	70476427
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg	Místní kód	928001508250
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh	Číslování SAP – počet v balení	TL13827
Registrační číslo databáze EPREL	423501	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	1
Označení a balení		Číslování SAP – balení v krabičce	8711500704764
Objednací název produktu	MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX	Pouzdro – EAN/UPC	250
Celý název výrobku	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC		8711500716798

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

