



MASTER TL Mini Super 80



MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX

Tämä TL Miniature -lamppu (putken halkaisija 16 mm) on mitoiltaan pieni lamppu, joka mahdollistaa pienikokoisen järjestelmän asennuksen ja käytön matalajännitteisellä tasavirralla. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan parempaa värintoistoa ja tehokkuutta (verrattuna Standard Colors -lamppuihin) ja joissa tilaa on rajoitetusti. Näitä ovat esimerkiksi aulat, kerrostalojen porraskäytävät, huonekalujen, peilien ja kaappien kiinteä valaistus, kyltit ja turvavalistus.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Värintoistoindeksi (CRI)	
Kanta	G5	82	
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere		
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	8 000 tuntia		
Valaistuksen tekniset tiedot		Käyttö- ja sähkö tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]	Virrankulutus	13,1 W
Valovirta	1 000 lm	Lampun virta (nim.)	0,170 A
Värimerkki	Hehkulamppu, valkoinen	Jännite (nim.)	90 V
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,463	Jännite (nim.)	90 V
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42		
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	77 lm/W	Himmennettävä	Kyllä
		Mekaaniset tiedot ja runko	
		Hehkulampan muoto	T5

MASTER TL Mini Super 80

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2,5 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423501
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX
Koko tuotenimi	MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX
Full EOC	871150070476427


Paikallisen koodin kuvaus	4922382
Tilauskoodi	928001508250
Tuotekoodi (12NC)	928001508250
Paikallinen koodi	4922382
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500704764
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	250
EAN/UPC – laatikko	8711500716798

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

