



MASTER TL Mini 80 kleuren



MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen waar een betere kleurweergave en rendement (dan standaardkleuren) vereist zijn en waar de ruimte beperkt is, bijv. verlichting van hallen en trappenhuizen in appartementsgebouwen, ingebouwd in meubilair, spiegel- en kastverlichting, reclame- en noodverlichting.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	8.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	1.000 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	13,1 W
Lampstroom (nom.)	0,170 A
Spanning (nom.)	90 V
Spanning (nom.)	90 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

MASTER TL Mini 80 kleuren


Eigenschappen behuizing en afmetingen		Volledige productnaam	
Lampvorm	T5	Full EOC	871150071681127
Keurmerken en classificaties		Bestelcode	8711500716811
Energie-efficiëntielabel	G	Materiaalnr. (12NC)	928001508350
Kwikhoud (Hg) (max.)	2,5 mg	Lokale code	TL13W830
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg	Numerator - Aantal per pak	1
Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh	EAN/UPC - product/behuizing	8711500716811
EPREL-registratienummer	423502	Numerator - Dozen per buitendoos	250
Productgegevens		EAN/UPC - Case	8711500716835
Productnaam voor bestelling	MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX		

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini 80 kleuren

