



MASTER TL Mini Super 80



MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX

Tämä TL Miniature -lamppu (putken halkaisija 16 mm) on mitoiltaan pieni lamppu, joka mahdollistaa pienikokoisen järjestelmän asennuksen ja käytön matalajännitteisellä tasavirralla. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan parempaa värintoistoa ja tehokkuutta (verrattuna Standard Colors -lamppuihin) ja joissa tilaa on rajoitetusti. Näitä ovat esimerkiksi aulat, kerrostalojen porraskäytävät, huonekalujen, peilien ja kaappien kiinteä valaistus, kyltit ja turvavalistus.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	8 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	1 000 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	77 lm/W


Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	13,1 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A
Jännite (nim.)	90 V
Jännite (nim.)	90 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5

MASTER TL Mini Super 80

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2,5 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423503
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX
Koko tuotenimi	MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX
Full EOC	871150071685927


Paikallisen koodin kuvaus	4922384
Tilauskoodi	928001508450
Tuotekoodi (12NC)	928001508450
Paikallinen koodi	4922384
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500716859
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	250
EAN/UPC – laatikko	8711500716873

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

