

PHILIPS

Lighting



Blue (/52) TL/TL-D

TL 20W/52 SLV/25

Εκπέμποντας φως σχεδόν εξολοκλήρου στο εύρος ζώνης 400 έως 500 nm με κορυφή στα 450 nm, οι λαμπτήρες με χρώμα Philips TL/TL-D/52 δεν έχουν καθόλου ακτινοβολία στα βραχέα κύματα ακτινοβολίας UVB. Ως εκ τούτου, είναι ιδανικοί για χρήση σε συστήματα εφαρμογών όπως η γεωργία και η φωτοθεραπεία για νεογέννητα που πάσχουν από νεογνικό ίκτερο.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	9.000 h
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	2.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	52
Φωτεινή ροή	318 lm
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	154
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	69
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	19,3 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,36 A
Τάση (ονομ.)	59 V
Τάση (ονομ.)	59 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T38 [T 38 mm]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	8,0 mg
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TL 20W/52 SLV/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	TL 20W/52 SLV/25
Full EOC	871150064302540
Κωδικός παραγγελίας	64302540
Αρ. υλικού (12NC)	928003505203
Τοπικός κωδικός	TL20W/52
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1

Blue (/52) TL/TL-D


EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500643025
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500643032

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TL 20W/52 SLV/25

