



# **Super Actinique /03**

## TL 80W/10-R SLV/25

Lampes à décharge tubulaires à vapeur de mercure à basse pression

#### Mises en garde et sécurité

• Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

#### Données du produit


Informations générales			
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	1 000 h		
Durée de vie utile (nom.)	1 000 h		
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	10-R		
Désignation de la couleur	Ultraviolet A		
Coordonnée chromatique X	222		
Coordonnée chromatique Y	210		
Dépréciation UV à 1000 heures	20 %		
Dépréciation UV à 2000 heures	30 %		
Dépréciation UV à 500 heures	10 %		
Fonctionnement et électricité			
Consommation électrique	80 W		
Courant lampe (nom.)	0,83 A		
Tension (nom.)	110 V		
Tension (nom.)	110 V		
Mécanique et boîtier			
Forme de la lampe	T38 [T 38 mm]		

Approbation et application			
Taux de mercure (Hg) (nom.)	13,0 mg		
UV			
Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	20,5 W		
Données du produit			
Nom du produit de la commande	TL 80W/10-R SLV/25		
Nom de produit complet	TL 80W/10-R SLV/25		
Code EOC	871150061262540		
Code de commande	61262540		
Code 12NC	928005901029		
Code de commande local	6009413		
Quantité par pack	1		
Code EAN – Produit/Boîte	8711500612625		
Conditionnement par carton	25		
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500612632		


### **Super Actinique /03**

#### Schéma dimensionnel

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm



#### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL 80W/10-R SLV/25



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.