



# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Com um espectro otimizado que corresponde à sensibilidade ocular da mosca doméstica, as lâmpadas Actinic BL TL-D(K) Secura são perfeitas para atrair insectos. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. Além disso, apresentam uma manga especial "Secura" que mantém todos os vidros e os componentes da lâmpada unidos em caso de quebra acidental. Isto elimina o risco de pedaços de vidro caírem sobre áreas de preparação de alimentos, por exemplo. Devido a esta característica, cumpre os rigorosos requisitos HACCP. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

### Dados do produto

Informações gerais		Corrente de lâmpada (Nom.)		0,335 A
Casquilho	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tensão (Nom.)	51 V	
Principal aplicação	Reprography (R)	<b>Aprovação e aplicação</b>		
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	11000 h	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	5,5 mg	
Vida útil (Nom.)	9000 h	<b>UV</b>		
<b>Dados técnicos de luminosidade</b>		UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %	
Código da cor	10	Radiação UV-A 100 h (IEC)	3,15 W	
Designação da cor	Actinic	<b>Dados do produto</b>		
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	222	Código do produto completo	871150089858640	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	210	Nome de produto da encomenda	Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	
Depreciação a 500 horas	25 %	EAN/UPC – Produto	8711500898586	
Depreciação a 500 horas	40 %	Código de encomenda	89858640	
<b>Dados elétricos e de funcionamento</b>				
Power (Rated) (Nom)	15 W			

## Actinic BL TL-D(K) Secura


Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
N.º material (12NC)	928024701029

Peso líquido (Peça)	61,000 g
---------------------	----------

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.



### Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

### TL-D 15W/10 SECU

### Dados fotométricos



### XDPB\_XUBTLD\_10-Spectral power distribution B/W

