



TL-D Standard Colours

TL-D 30W/54-765 1SL/25

Lampu TL-D Standard Colors (diameter tabung 26 mm) menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.

Warnings and Safety

- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominal masa pakai	13.000 jam
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	13.000 jam

Teknis Lampu	
Kode Warna	54-765
Flux Cahaya	1.825 lm
Penandaan Warna	Cool Daylight
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6200 K
Indeks renderasi warna (CRI)	72

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	30,0 W
Arus Lampu (Nom)	0,360 A
Tegangan (Nom)	98 V

Tegangan (Nom)	98 V
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya

Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	T8

Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	5,0 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	36 kWh


Data Produk	
Nama produk pesanan	TL-D 30W/54-765 1SL/25
Nama lengkap produk	TL-D 30W/54-765 1SL/25
Kode produk lengkap	871150072263800
Kode urutan	928025405482

TL-D Standard Colours

No. Material (12NC)	928025405482
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500722638
Numerator - Pak per kotak bagian luar	25


EAN/UPC - Kantung	8711500722645
-------------------	---------------

Dimensional drawing




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 30W/54-765 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 30W/54-765 1SL/25

Lifetime




Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/54-765 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/54-765 1SL/25

TL-D Standard Colours

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 30W/54-765 1SL/25

