



MASTER TL-E Cirkel Fullfärg



TL-E 22W/840 1CT/12

Denna cirkelformade TL-ljuskälla (rördiameter 29 mm) möjliggör ljusfördelning i alla riktningar. Den är lämplig för användning i en mängd olika armaturer för olika syften, inklusive dekoration, i "människa" miljöer som skolor, kontor, butiker och hem, samt för belysning av bostadsområden.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G10q
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	13 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	1 285 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	59 lm/W
Färgåtergivningsindex	80


Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	22,2 W
Lampström (nom)	0,400 A
Spänning (nom)	62 V
Spänning (nom)	62 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	C-T29
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	8 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	8 mg

MASTER TL-E Cirkel Fullfärg

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	23 kWh
EPREL-registreringsnummer	423506
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TL-E 22W/840 1CT/12
Fullständigt produktnamn	TL-E 22W/840 1CT/12
Full EOC	872790084050600
Beskrivning av lokal kod	8344448
Beställningsnummer	928026284070


Materialnummer (12NC)	928026284070
Lokal kod	8344448
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900840506
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8727900840513

Måttskiss



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – TL-E 22W/840 1CT/12

