



MASTER TL-D De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10

Denne TL-D lyskilde har en imponerende, men naturlig farvegengivelse. Særlig velegnet i applikationer, hvor der er behov for nøjagtig farvegengivelse, såsom på skadestuer, operationsstuer, trykkerier og museer eller i juvelforretninger, tandlægeklinikker, frisørsaloner og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	940 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	1.200 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	65,2 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	91
Drift og el	
Strømforbrug	18,0 W


Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,360 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	22 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

MASTER TL-D De Luxe

Det fulde produkt navn	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10
Full EOC	871150088839625
Beskrivelse af lokal kode	2051121949
Ordrekode	88839625
Materialenr. (12NC)	928043594081
Lokal ordrekode	2051121949


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500888396
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500888402

Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

MASTER TL-D De Luxe

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

