



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10

Tämän TL-D-lampun ansiosta värit ovat luonnollisia ja ne näyttävät syviltä ja korostetuilta. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan korkealaatuista värintoistoa: ensiapu- ja toimenpidehuoneet, painotalot, jalokiviliikkeet, hammaslääkärin vastaanotto, kampaamot, museot ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	940 [CCT of 4000K]
Valovirta	1 200 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	65,2 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	91
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	18,0 W


Lampun virta (nim.)	0,360 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8 [26 mm (T8)]
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	22 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10
Koko tuotenimi	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Full EOC	871150088839625
Paikallisen koodin kuvaus	4926404
Tilauskoodi	88839625
Tuotekoodi (12NC)	928043594081
Paikallinen koodi	4926404
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500888396
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500888402

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

