



# MASTER TL-D De Luxe

## MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL/10

MASTER TL-D De Luxe mit 26 mm Röhrendurchmesser lässt Farben in ihrer natürlichen Schönheit erscheinen: satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, wo eine sehr gute Farbwiedergabe benötigt wird: Shops, Friseure, Juweliere, Museen, Zahnärzte, Erste-Hilfe- und Behandlungsräume in Krankenhäusern.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	12000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	15000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	20000 h
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus	89 %
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus	33 %
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus	2 %
Lichttechnische Daten	
Farbcode	950 [ CCT von 5000 K]
Lichtstrom (Nom)	1150 lm
Nennlichtstrom (Nom)	1150 lm
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	340
Farbkoordinate Y (Nom)	352

Nennlichtausbeute (Nom)	63,9 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	92
Strahlungsrückgang nach 2000h	96 %
LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	95 %
Strahlungsrückgang nach 5000h	94 %
LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	93 %
LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	92 %
LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	91 %
LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	90 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Lampenstrom (Nom)	0,360 A
Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja

# MASTER TL-D De Luxe

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Quecksilbergehalt (Nom)	2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	22 kWh


## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150088843325
Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 SLV/10

EAN/UPC - Produkt	8711500888433
Bestellcode	88843325
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	928043595081
Nettogewicht (Einzelteil)	71,000 g
ILCOS Code	FD-18/53/1A-E-G13

## Hinweise

## Abmessungsskizzen




TL-D De Luxe 18W/950

## Product

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 SLV/10

## Photometrische Daten





Lichtfarbe TL-D de Luxe /950

Lichtfarbe TL-D de Luxe /950


# MASTER TL-D De Luxe

## Lebensdauer



LDLE\_TL-D9Hm\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D9Hm\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_TL-D9Hm\_0001-Lumen maintenance diagram

