



# MASTER TL-D 90 De Luxe



## MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 1SL/10

Esta lâmpada TL-D confere às cores um aspecto rico, profundo e otimizado de uma forma natural. Consequentemente, é muito adequada para aplicações em que é necessário um elevado reconhecimento de cores: salas de primeiros socorros e de tratamento em hospitais, salas de impressão, joalheria, dentistas, cabeleireiros, museus e lojas

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

| Informações gerais                   |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Casquilho                            | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Referência de medição de fluxo       | Sphere                          |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.)   | 15.000 h                        |
| Caraterísticas técnicas da luz       |                                 |
| Código da cor                        | 952                             |
| Fluxo Luminoso                       | 1.150 lm                        |
| Designação da cor                    | Luz natural                     |
| Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 0,34                            |
| Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) | 0,351                           |
| Temperatura de cor correlacionada    | 5200 K                          |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 62,5 lm/W                       |
| Color rendering index (CRI)          | 92                              |


| Funcionamento e caraterísticas elétricas  |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Consumo de Energia                        | 18,4 W  |
| Corrente de lâmpada (Nom.)                | 0,360 A |
| Controlos e regulação                     |         |
| Regulável                                 | Sim     |
| Características mecânicas e compartimento |         |
| Formato da lâmpada                        | T8      |
| Aprovação e aplicação                     |         |
| Classe de Eficiência Energética           | G       |
| Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)          | 1,7 mg  |
| Consumo de energia kWh/1000 h             | 19 kWh  |

# MASTER TL-D 90 De Luxe

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Número de registo EPREL      | 423520                                |
| <b>Dados do produto</b>      |                                       |
| Nome de produto da encomenda | MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10 |
| Nome do produto completo     | MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 1SL/10 |
| Código do produto completo   | 871150088843325                       |
| Código de encomenda          | 88843325                              |


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| N.º material (12NC)                       | 928043595081  |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1             |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8711500888433 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10            |
| EAN/UPC – Caso                            | 8711500888440 |

## Desenho dimensional



| Product                               | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm  |



## Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10


MASTER TL-D 90 De Luxe

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10

