



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL/10

Denna TL-D-ljuskälla ger färgerna ett rikt, djupt och livfullt utseende på ett naturligt sätt. Den lämpar sig därför mycket väl för användningsområden där god färgigenkänning behövs: akut- och behandlingsrum på sjukhus, tryckerirum, juvelerare, tandläkare, frisörer, museum och butiker

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	99 %
LSF 6 000 tim specificerat	99 %
LSF 8 000 tim specificerat	99 %
LSF 12 000 tim specificerat	89 %
LSF 16 000 tim specificerat	33 %
LSF 20 000 tim specificerat	2 %
Ljusteknik	
Färgkod	950 [CCT av 5 000 K]
Ljusflöde (nom)	1150 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1150 lm
Färgbeteckning	Dagsljus
Kromaticitetskoordinat X (nom)	340
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	352

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	63,9 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	92
LLMF 2 000 tim specificerat	96 %
LLMF 4 000 tim specificerat	95 %
LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Lampström (nom)	0,360 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

MASTER TL-D 90 De Luxe

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	B
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	22 kWh


Produktdata

Fullständig produktkod	871150088843325
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 SLV/10
EAN/UPC – Produkt	8711500888433

Beställningsnummer	88843325
E-nummer	8343962
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	928043595081
Nettovikt (stycke)	71,000 g
ILCOS kod	FD-18/53/1A-E-G13

Varning och Säkerhet

Måttskiss




Product

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 SLV/10

TL-D De Luxe 18W/950

Fotometriska data



Ljutfärg TL-D de Luxe /950


Ljutfärg TL-D de Luxe /950

MASTER TL-D 90 De Luxe

Livslängd



LDLE_TL-D9HLM_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HLM_0001-Lumen maintenance diagram

