PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D 90 Graphica

G A↑G

MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 1SL/10

Tämä TL-D-lamppu tarjoaa erinomaisen värintoiston, joten se sopi hyvin graafiselle ja painoalalle, kun painetun materiaalin laadun seuranta on tärkeää.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	8 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	952
Valovirta	960 lm
Värimerkki	Päivänvalo
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,34
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,351
Vastaava värilämpötila (nim.)	5200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	52,2 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	95

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	18,4 W
Lampun virta (nim.)	0,360 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	19 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423522

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10


Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER TL-D 90 Graphica

Koko tuotenimi	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 1SL/10
Full EOC	871150088850125
Paikallisen koodin kuvaus	4926415
Tilauskoodi	88850125
Tuotekoodi (12NC)	928043795081
Paikallinen koodi	4926415


SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500888501
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500888518

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER TL-D 90 Graphica

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.