MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

Cette lampe TL-D présente un excellent rendu des couleurs et constitue donc une solution idéale dans l'industrie graphique et l'imprimerie pour vérifier la qualité des documents imprimés.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	8.000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	952
Flux lumineux	960 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle
Coordonnée chromatique X	0,34
Coordonnée chromatique Y	0,351
Température de couleur corrélée (nom.)	5200 K
Efficacité lumineuse (nominale)	52,2 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	95

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	18,4 W
Courant lampe (nom.)	0,360 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T8

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	19 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423522

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10
Nom de produit complet	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Code EOC	871150088850125
Code de commande	8711500888501
Code 12NC	928043795081
Code de commande local	TLDGRAPHC18W950
Quantité par pack	1

Code EAN – Produit/Boîte	8711500888501
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500888518

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.