



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

Deze TL-D-lamp heeft een uitstekende kleurweergave, wat hem zeer geschikt maakt voor het controleren van de kwaliteit van gedrukt materiaal in de grafische en drukwerkindustrie.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Lampstroom (nom.)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,360 A	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Dimbaarheid en regelsystemen	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	8.000 hr	Dimbaar	Ja
Gegevens lichttechniek		Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurcode	952	Lampvorm	T8
Lichtstroom	960 lm	Keurmerken en classificaties	
Kleuraanduiding	Daglicht	Energie-efficiëntielabel	G
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,34	Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,351	Energieverbruik kWh/1.000 uur	19 kWh
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	5200 K	EPREL-registratienummer	423522
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	52,2 lm/W	Productgegevens	
Kleurweergave-index (CRI)	95	Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10
Energieverbruik	18,4 W		

MASTER TL-D 90 Graphica

Full EOC	871150088850125
Bestelcode	8711500888501
Materiaaln. (12NC)	928043795081
Lokale code	TLDGRAPHIC18W950
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500888501
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8711500888518

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/952 SLV/10

