



# MASTER TL-D 90 Graphica



## MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10

Tyto TL-D zářivky mají vynikající podání barev, které z nich činí světelný zdroj vhodný pro grafický a polygrafický průmysl, kde se hodí při kontrole kvality tištěných materiálů.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	965 [CCT of 6500K]
Světelný tok	2 100 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,313
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,337
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	57,1 lm/W
Index podání barev (CRI)	97

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	36.8 W
Proud zdroje (jmen.)	0,440 A

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]


Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423528

# MASTER TL-D 90 Graphica

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10
Celý název výrobku	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10
Full EOC	871150088836525
Objednací kód	88836525
Číslo materiálu (12NC)	928044796581


Místní kód	TLD36965GRAPH
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500888365
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500888662

## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



## Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10


# MASTER TL-D 90 Graphica

## Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

