



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10

Tämän TL-D-lampun ansiosta värit ovat luonnollisia ja ne näyttävät syviltä ja korostetuilta. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan korkealaatuista värintoistoa: ensiapu- ja toimenpidehuoneet, painotalot, jalokiviliikkeet, hammaslääkärin vastaanotto, kampaamot, museot ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	940 [CCT of 4000K]
Valovirta	4 600 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	76,9 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	91
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	58,5 W


Lampun virta (nim.)	0,670 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8 [26 mm (T8)]
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	68 kWh
Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Koko tuotenimi	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10
Full EOC	871150088869325
Paikallisen koodin kuvaus	4926534
Tilauuskoodi	88869325
Tuotekoodi (12NC)	928045094081
Paikallinen koodi	4926534


SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500888693
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500888709

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

