



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10

Denna TL-D-ljuskälla ger färgerna ett rikt, djupt och livfullt utseende på ett naturligt sätt. Den lämpar sig därför mycket väl för användningsområden där god färgigenkänning behövs: akut- och behandlingsrum på sjukhus, tryckerirum, juvelerare, tandläkare, frisörer, museum och butiker

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	99 %
LSF 6 000 tim specificerat	99 %
LSF 8 000 tim specificerat	99 %
LSF 12 000 tim specificerat	89 %
LSF 16 000 tim specificerat	33 %
LSF 20 000 tim specificerat	2 %

Ljusteknik	
Färgkod	965 [CCT av 6 500 K]
Ljusflöde (nom)	4550 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	4550 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Kromaticitetskoordinat X (nom)	309
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	323

Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	77,8 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	93
LLMF 2 000 tim specificerat	96 %
LLMF 4 000 tim specificerat	95 %
LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Lampström (nom)	0,670 A

Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C

MASTER TL-D 90 De Luxe

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	68 kWh


Produktdata

Fullständig produktkod	871150088873025
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10

EAN/UPC – Produkt	8711500888730
Beställningsnummer	88873025
E-nummer	8343975
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	928045096581
Nettovikt (stycke)	167,000 g
ILCOS kod	FD-58/65/1A-E-G13


Varning och Säkerhet

Måttskiss



TL-D De Luxe 58W/965


Fotometriska data



Ljutfärg TL-D de Luxe /965

Product

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10




Ljutfärg TL-D de Luxe /965

MASTER TL-D 90 De Luxe

Livslängd



LDLE_TL-D9Hlm_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9Hlm_0001-Lumen maintenance diagram

