



TL-D Culori Standard

TL-D 18W/54-765 1SL/25

Lămpile TL-D Standard Colors (diametru tub 26 mm) creează atmosfere de la alb cald la lumină naturală rece. Lămpi cu grad moderat de eficacitate și redare a culorii.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	13.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	54-765
Flux luminos	1.050 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6200 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	72
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	18,0 W
Curent lampă (nom.)	0,360 A
Tensiune (nom.)	59 V
Tensiune (nom.)	59 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8 [26 mm (T8)]
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	5,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	22 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	TL-D 18W/54-765 1SL/25
Numele complet al produsului	TL-D 18W/54-765 1SL/25
Full EOC	871150095043740
Cod de comandă	95043740
Număr material (12NC)	928048005422
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500950437
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500950444


TL-D Culori Standard

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/54-765 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W/54-765 1SL/25

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/54-765 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/54-765 1SL/25

TL-D Culori Standard

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 18W/54-765 1SL/25

