



MASTER TL-D special commerce

MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

La lampe TL-D Food rend les produits de la boucherie et de la boulangerie plus attrayants, en les faisant apparaître plus frais et savoureux. Elle peut être utilisée pour l'éclairage de la nourriture dans les boucheries, boulangeries, supermarchés etc.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Tension (nom.)		103 V
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Commandes et gradation		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h	Variation de l'intensité lumineuse	Oui	
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier		
Code couleur	79	Forme de la lampe	T8	
Flux lumineux	1.750 lm	Approbation et application		
Désignation de la couleur	Industrie alimentaire	Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,0 mg	
Température de couleur corrélée (nom.)	3800 K	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh	
Efficacité lumineuse (nominale)	49 lm/W	Données du produit		
Indice de rendu de couleur (IRC)	74	Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	
Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	
Consommation électrique	36,0 W	Code EOC	871150070622540	
Courant lampe (nom.)	0,440 A			
Tension (nom.)	103 V			

MASTER TL-D special commerce

Code de commande	8711500706225
Code 12NC	928048502043
Code de commande local	TLD36W79
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500706225


Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500613127

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

MASTER TL-D special commerce

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

