



MASTER TL-D Cor 79

Alimentação

MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25

A lâmpada TL-D Food confere um aspecto mais fresco e apetitoso aos produtos de carne e padaria. Pode ser aplicada para iluminação de alimentos em talhos, padarias, supermercados, etc.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	79
Fluxo Luminoso	2.800 lm
Designação da cor	Alimentação
Temperatura de cor correlacionada	3800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	48 lm/W
Color rendering index (CRI)	74
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	58,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,670 A
Tensão (Nom.)	111 V


Tensão (Nom.)	111 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T8
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	5,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	69 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25
Nome do produto completo	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25
Código do produto completo	871150070623240
Código de encomenda	70623240

MASTER TL-D Cor 79 Alimentação

N.º material (12NC)	928049002043
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500706232
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25


EAN/UPC – Caso	8711500613165
----------------	---------------

Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

MASTER TL-D Cor 79 Alimentação

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

