



TUV TL & TL-D

TUV 75W HO 1SL/6

TUV T8 lamps are double-ended UVC (germicidal) lamps used in professional water and air disinfection units. TUV T8 lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy. Moreover, they have a long and reliable lifetime, which allows maintenance to be planned for in advance.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	TUV
Ανάθεση χρωμάτων	- [Δεν καθορίζεται]
Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	15 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	75 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,835 A
Τάση (ονομ.)	110 V
Τάση (ονομ.)	110 V


Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T26 [T 26 mm]
Εγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2,0 mg
UV	
Ακτινοβολία UV - C στις 100 ώρες	27,8 W
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TUV 75W HO 1SL/6
Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV 75W HO 1SL/6
Full EOC	871150061851110
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV75WHO
Κωδικός παραγγελίας	61851110
Αρ. υλικού (12NC)	928049404003
Τοπικός κωδικός	TUV75WHO

TUV TL & TL-D

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500618511
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6


EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500618528
-------------------	---------------

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 75W HO 1SL/6

