



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Ciclo di commutazione on/off	1.350
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	930 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	30 °
Flusso luminoso	2.100 lm
Intensità luminosa (Nom)	6.500 cd
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,434
Coordinata cromaticità Y (Nom)	0,398
Temperatura del colore correlata	3000 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	61 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	91
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	80 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	2.100 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	39,1 W
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	120 s
Tensione (Nom)	88 V
Tensione (Nom)	88 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

MASTERColour CDM-R Elite

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	PAR20

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	4,7 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,7 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	40 kWh
Numero di registrazione EPREL	473304

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
----------------------	--------------------------------------


Nome completo prodotto	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Full EOC	871829165157400
Descrizione codice locale	ELITEP203530930
Codice d'ordine	65157400
Codice materiale (12NC)	928050300630
Codice locale	ELITEP203530930
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291651574
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291651581

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

Fotometrie





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

MASTERC colour CDM-R Elite

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

