



HPL-N

HPL-N 80W/542 E27 1CT/24

Стандартные ртутные лампы высокого давления

Предупреждение и условия безопасности

- Используются с ПРА, разработанном для ртутных ламп высокого давления
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	20 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	542 [CCT of 4200K]
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	370
Координата цветности Y (ном.)	366
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4300 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	44,5 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	45

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	80,0 В
Напряжение (ном.)	115 Вт
Напряжение (ном.)	115 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Стекло с покрытием
Материал колбы	Легкоплавкое стекло
Форма колбы	BF70 [BF 70 мм]


Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	14,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	88 kWh

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HPL-N 80W/542 E27 1CT/24
Полное название продукта	HPL-N 80W/542 E27 1CT/24
Полный код продукта	692059027777100
Код заказа	928051007391
Материал № (12NC)	928051007391
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	6920590277771

HPL-N


Нумератор — упаковок на внешний короб	24
EAN/UPC — короб	6920590277788

Чертеж размеров




Product	D (max)	C (max)
HPL-N 80W/542 E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - HPL-N 80W/542 E27 1CT/24

Срок службы



Life Expectancy Diagram - HPL-N 80W/542 E27 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram - HPL-N 80W/542 E27 1CT/24

