



HPL-N

HPL-N 125W/542 E27 1CT/24

Lâmpada de mercúrio de alta pressão convencional.

Avisos e Segurança

- A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Todos ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	20.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	542 [CCT of 4200K]
Designação da cor	Luz natural fria (CW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	374
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	373
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4100 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	50 lm/W
Color rendering index (CRI)	46
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	125,0 W
Tensão (Nom.)	125 V
Tensão (Nom.)	125 V


Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Vidro revestido
Material da lâmpada	Vidro suave
Forma da lâmpada	E75 [E 75 mm]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	19,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	137 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HPL-N 125W/542 E27 1CT/24
Nome do produto completo	HPL-N 125W/542 E27 1CT/24
Full EOC	692059027779500
Descrição do código local	LAMPADA VAPOR MERCURIO HPL-N 125W-N
Código de encomenda	928052007391
Nº do material (12NC)	928052007391

HPL-N

Código local	HPL-N 125W-N
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	692059027795
Numerador SAP — Embalagens por exterior	24


EAN/UPC – caixa	6920590277801
-----------------	---------------

Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)
HPL-N 125W/542 E27 1CT/24	76 mm	173 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - HPL-N 125W/542 E27 1CT/24

Vida útil



Life Expectancy Diagram - HPL-N 125W/542 E27 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram - HPL-N 125W/542 E27 1CT/24

