



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Ciclo di commutazione on/off	1.350
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	942 [CCT of 4200K]
Angolo del fascio (Nom)	40°
Flusso luminoso	4.500 lm
Intensità luminosa (Nom)	9.800 cd
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,371
Coordinata cromaticità Y (Nom)	0,366
Temperatura del colore correlata	4200 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	71 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	92
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	75 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	4.500 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	73,2 W
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	120 s
Tensione (Nom)	90 V
Tensione (Nom)	90 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

MASTERCLOUR CDM-R Elite

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	PAR30L

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	6,6 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	6,5 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	74 kWh
Numero di registrazione EPREL	473306

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
----------------------	--


Nome completo prodotto	MASTERCLOUR CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
Full EOC	871829165169700
Descrizione codice locale	ELITER7040942
Codice d'ordine	65169700
Codice materiale (12NC)	928053100630
Codice locale	ELITER7040942
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291651697
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718291651703

Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Fotometrie





Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

MASTERCcolour CDM-R Elite

Durata



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

