



Espectáculo MSR

MSR 125 HR 1CT/4

Lámparas de haluro metálico de reignición en caliente y gran eficacia diseñadas para una recolección óptima de la luz

Advertencias y seguridad

• Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general					
Base del casquillo	GZX9.5 [GZX9.5]				
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]				
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	200 hora(s)				
Datos técnicos de la luz					
Código de color	- [Not Specified]				
Flujo lumínico (mín.)	8.000 lm				
Flujo luminoso	9.400 lm				
Coordenada X de cromacidad (Nom)	332				
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	326				
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6000 K				
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	75 lm/W				
Índice de reproducción cromática (IRC)	92				
Longitud de arco O (nom.)	4,0 mm				
Operativos y eléctricos					
Consumo de energía	125 W				

Corriente de lámpara (nom.)	1,9 A				
Controles y regulación					
Regulable	Sí				
Datos de producto					
Nombre de producto del pedido	MSR 125 HR 1CT/4				
Nombre completo del producto	MSR 125 HR 1CT/4				
Full EOC	871869641492700				
Código de pedido	41492700				
Código 12NC	928060205115				
Cantidad por paquete	1				
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696414927				
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4				
Embalaje con código EAN/UPC	8718696414934				

Datasheet, 2023, Abril 29 Datos sujetos a cambios


Espectáculo MSR

Plano de dimensiones



Product	D (max)	0	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 125 HR	17 mm	4,0	38 mm	40 mm	39	77 mm	24 mm	23,5	23 mm
1CT/4		mm			mm			mm	

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR 125 HR 1CT/4



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.