

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR 125 HR 1CT/4

Высокоэффективные металлогалогенные лампы с возможностью перезажигания из горячего состояния. Предназначены для оптимальной фокусировки светового пучка

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GZX9.5 [GZX9.5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	200 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Световой поток (мин.)	8 000 лм
Светоотдача	9 400 лм
Координата цветности X (ном.)	332
Координата цветности Y (ном.)	326
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	75 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	92
Длина дуги, O (ном.)	4,0 мм


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	125 Вт
Ток лампы (ном.)	1,9 A

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR 125 HR 1CT/4
Полное название продукта	MSR 125 HR 1CT/4
Полный код продукта	871869641492700
Код заказа	928060205115
Материал № (12NC)	928060205115
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696414927
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718696414934


Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 125 HR 1CT/4	17 мм	4,0 мм	38 мм	40 мм	39 мм	77 мм	24 мм	23,5 мм	23 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR 125 HR 1CT/4

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.