



MASTERColour CDM-R

MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

Linha de lâmpadas refletoras de descarga, compactas e de alta eficiência com cor estável durante sua vida útil e luz viva e brilhante.

Avisos e Segurança

- A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	E27
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Todos ou Universal (U)]
Ciclo de comutação	1.000
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	8.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	30 °
Intensidade luminosa (Nom.)	7.400 cd
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,431
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,400
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Color rendering index (CRI)	81
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	48 %

Fluxo luminoso em cone de 90° (nominal)	2.000 lm
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	39,1 W
Tempo de aquecimento para 60% de luz	120 s
Tensão (Nom.)	86 V
Tensão (Nom.)	86 V
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	PAR30L [PAR 3,75 pol./95 mm longo]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,8 mg


MASTERColour CDM-R

Consumo de energia kWh/1000 h	42 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT
Nome do produto completo	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT
Full EOC	871829172242700
Descrição do código local	LAMPADA HALETO METALICO CDM-PAR30/35W30

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

Código de encomenda	928071000694
Nº do material (12NC)	928071000694
Código local	CDM-PAR30/35W30
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718291722427
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
EAN/UPC - caixa	8718291722434


Product	D (max)	D	C (max)	C
MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	97 mm	95 mm	123 mm	120 mm




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

MASTERC colour CDM-R

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

