

MASTERColour CDM-R

MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT

Linha de lâmpadas refletoras de descarga, compactas e de alta eficiência com cor estável durante sua vida útil e luz viva e brilhante.

Avisos e Segurança

- A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Todos ou Universal (U)]
Ciclo de comutação	1.050
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	12.000 hora(s)

Dados técnicos de luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	40 °
Intensidade luminosa (Nom.)	9.500 cd
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,427
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,397
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Color rendering index (CRI)	81
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	62 %

Fluxo luminoso em cone de 90º (nominal)	4.100 lm

Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	73,2 W
Tempo de aquecimento para 60% de luz	120 s
Tensão (Nom.)	90 V
Tensão (Nom.)	90 V

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	PAR30L [PAR 3,75 pol./95 mm longo]

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	8,3 mg

MASTERColour CDM-R


Consumo de energia kWh/1000 h	80 kWh

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT
Nome do produto completo	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT
Full EOC	871829172259500
Descrição do código local	LAMPADA HALETO METALICO CDM-PAR30/70W40


Código de encomenda	928071200694
Nº do material (12NC)	928071200694
Código local	CDM-PAR30/70W40
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718291722595
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
EAN/UPC – caixa	8718291722601

Desenho dimensional




Product	D (max)	D	C (max)	C
MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	97 mm	95 mm	123 mm	120 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT

MASTERColour CDM-R

Vida útil





Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.