



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Lampu halida logam kuarsa kompak dengan pinch dua

Warnings and Safety

- Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	X528 [X528]
Posisi Pengoperasian	P5 [Sejajar +/-5D atau Horizontal(HOR)]
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	15.000 jam
Teknis Lampu	
Kode Warna	842 [CCT of 4200K]
Penandaan Warna	Cool White (CW)
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	366
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	370
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4200 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	92,00 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	70
Panjang Busur O (Nom)	40,5 mm
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	1.040,0 W
Tegangan (Nom)	125 V


Tegangan (Nom)	125 V
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Bening
Bentuk Bohlam	TD40 [TD 40mm]
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	112 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	1144 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
Nama lengkap produk	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
Kode produk lengkap	871150020078500
Kode urutan	928073005130
No. Material (12NC)	928073005130

MASTER MHN-LA

Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718291548232
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1


EAN/UPC - Kantung	8711500200785
-------------------	---------------

Dimensional drawing




Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

