



HPI-T

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Kvartsilasinen monimetallilamppu kirkkaalla ulkokuvulla

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytetään suurpaine-elohopealampuille suunnitellun ohjauslaitteen kanssa.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40
Käyttöasento	P20 [Rinnakkainen +/-20D tai horizontaalinen (HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	12 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	542 [CCT of 4200K]
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	387
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	403
Vastaava värilämpötila (nim.)	3800 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	101 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	59
Kaaren pituus O (nim.)	120 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	1 980 W


Jännite (nim.)	232 V
Jännite (nim.)	232 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T100
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	256 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	2178 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Koko tuotenimi	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Full EOC	871150020235245

HPI-T

Paikallisen koodin kuvaus	4824734
Tilauuskoodi	928074209228
Tuotekoodi (12NC)	928074209228
Paikallinen koodi	4824734
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500202352
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
EAN/UPC – laatikko	8711500202369

Mittapiirros




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

