

PHILIPS

Lighting



HPI-T

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Şeffaf kavanozlu kuvars metal halide ampuller

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Yüksek basınçlı cıvalı lambalar için tasarlanmış kontrol tertibatıyla kullanım içindir
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E40 [E40]
Çalışma Konumu	P20 [Paralel +/-20D veya Yatay (HOR)]
%50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	12.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	542 [CCT of 4200K]
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	387
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	403
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3800 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	101 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	59
Yay Uzunluğu O (Nom)	120 mm
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	1.980 W
Voltaj (Nom)	232 V


Voltaj (Nom)	232 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	T100 [T 100 mm]
Onay ve Uygulama	
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	256 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	2178 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Tam ürün adı	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Tam ürün kodu	871150020235245
Sipariş kodu	20235245

HPI-T

Malzeme No. (12NC)	928074209228
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500202352
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4


EAN/UPC - Kutu	8711500202369
----------------	---------------

Boyutlu çizim




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

Fotometrik bilgi



Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

