



Espectáculo MSR (Re-ignição Conv.)

MSR 400 1CT/4

O elevado índice de composição de cores da série MSR de extremidade única assegura que todos os elementos do público podem desfrutar das verdadeiras cores do cenário, dos adereços de cena, dos actores e do guarda-roupa; na realidade, tudo o que se encontra em cena pode ser visualizado de forma brilhante e com cores vivas nessa luz com qualidade de luz de dia. De igual modo, graças ao conceito de extremidade única, a luminária possui uma recolha e direccionamento optimizados da luz, para ajudar a assegurar o brilho no palco nos pontos exactos onde este é necessário. Além disso, a lâmpada MSR pode ser utilizada em qualquer posição de acendimento para configuração fácil e conveniência na utilização.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX9.5
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	1.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo luminoso (Mín.)	28.440 lm
Fluxo Luminoso	31.600 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	326
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	321

Temperatura de cor correlacionada	5830 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	79 lm/W
Color rendering index (CRI)	95
Comprimento de oscilação O (Nom.)	6,0 mm


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	400 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	7 A

Espectáculo MSR (Re-ignição Conv.)

Controlos e regulação	
Regulável	Não
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MSR 400 1CT/4
Nome do produto completo	MSR 400 1CT/4
Código do produto completo	871869641600600
Código de encomenda	41600600


N.º material (12NC)	928077905115
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696416006
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8718696416013

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	61 mm	63 mm	62	112 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/4		mm			mm			mm	

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MSR 400 1CT/4

