



MASTER CityWhite CDO-TT Plus

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet

Hinweise

- Nur für geschlossene Leuchten, auch während des Tests (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Nur mit geeignetem Vorschaltgerät zu betreiben (empfohlen HID-PV/ HID-DV CDO)
- Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC62035)
- Bei einem Lampenplatzter muss die Leuchte heiße Lampenteile sicher zurückhalten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E40
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	23.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	28.400 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	113 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	88
Bogenlänge O (Nom)	12,1 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	250,0 W
Spannung (Nom)	99 V
Spannung (Nom)	99 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T46


Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	25 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	25,3 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	250 kWh

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

EPREL Registrierungsnummer	473329
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40
Gesamt-Produktcode	871829112197800
Bestellcode	12197800
Material-Nr. (12NC)	928082319230



Lokaler Bestellcode	CDOTPLUS250
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291121978
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291121985

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	47 mm	12,1 mm	157 mm	257 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40


Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40

