



# MASTERCcolour CDM-R

## MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

Linha de lâmpadas refletoras de descarga, compactas e de alta eficiência com cor estável durante sua vida útil e luz viva e brilhante.

### Avisos e Segurança

- A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Todos ou Universal (U)]
Ciclo de comutação	800
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	8.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	30 °
Intensidade luminosa (Nom.)	5.300 cd
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,433
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,402
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Color rendering index (CRI)	81
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	52 %


Fluxo luminoso em cone de 90° (nominal)	1.650 lm
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	39,1 W
Tempo de aquecimento para 60% de luz	120 s
Tensão (Nom.)	88 V
Tensão (Nom.)	88 V
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	PAR20 [PAR 2,5 pol./63 mm]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,8 mg

# MASTERC colour CDM-R

Consumo de energia kWh/1000 h	42 kWh
<b>Dados do produto</b>	
Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT
Nome do produto completo	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT
Full EOC	871829172249600
Descrição do código local	LAMPADA HALETO METALICO CDM-PAR20/35W30


Código de encomenda	928084000694
Nº do material (12NC)	928084000694
Código local	CDM-PAR20/35W30
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718291722496
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8718291722502

## Desenho dimensional



Product	D (max)	D	C (max)	C
MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT	65 mm	64 mm	95 mm	92 mm

## Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

# MASTERC colour CDM-R

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

