



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Gama de lâmpadas de descarga altamente eficientes protegidas com cor estável ao longo da vida útil e luz nítida e brilhante, para serem utilizadas em luminárias abertas

Avisos e Segurança

- As lâmpadas podem utilizar o mecanismo de controlo electrónico ou electromagnético
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PG12-2
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	16.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	428
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	401
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	82 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Comprimento de oscilação O (Nom.)	7 mm


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	73,2 W
Tensão (Nom.)	90 V
Tensão (Nom.)	90 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T31
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	5,2 mg

MASTERCoulour CDM-TP

Consumo de energia kWh/1000 h	81 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
Nome do produto completo	MASTERCoulour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
Código do produto completo	871150020127015


Código de encomenda	20127015
N.º material (12NC)	928086909230
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500201270
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500201287

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm


Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

MASTERC colour CDM-TP

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

