



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Gamma di lampade a scarica protette ad alta efficienza, con colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante, per l'utilizzo negli apparecchi aperti

Warnings and safety

- Le lampade possono utilizzare alimentatori con controllo elettronico o elettromagnetico
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Lunghezza arco O (Nom)	
Attacco	PGX12-2 [PGX12-2]		9 mm
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Funzionamento e parte elettrica	
Vita al 50% di guasti (Nom)	16.000 ore	Consumo energetico	150,1 W
Dati tecnici di illuminazione		Tensione (Nom)	98 V
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Tensione (Nom)	98 V
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Controlli e dimmerazione	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	444	Dimmerabile	No
Coordinata cromatica Y (Nom)	407	Meccanica e corpo	
Temperatura del colore correlata	3000 K	Finitura lampadina	Trasparente
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	88 lm/W	Forma lampadina	T31 [T 31 mm]
Indice di resa cromatica (CRI)	86		

MASTERC colour CDM-TP

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	15 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	165 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
Nome completo prodotto	MASTERC colour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
Full EOC	871150020125615


Descrizione codice locale	CDMTP150830
Codice d'ordine	20125615
Codice materiale (12NC)	928087009230
Codice locale	CDMTP150830
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500201256
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500201263

Disegno tecnico



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	9 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm


Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

MASTERC colour CDM-TP

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

