



# MASTERColour CDM-T

## MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Jajaran produk lampu pelepasan ujung tunggal yang kompak dan berefisiensi tinggi dengan warna stabil selama masa pakai serta cahaya berkilau terang

### Warnings and Safety

- Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah
- Control gear harus mencakup perlindungan hingga akhir masa pakai (IEC61167, IEC 62035)
- Lampu dapat menggunakan control gear elektronik atau elektromagnetik, kecuali lampu 35W/942 dan 20W, yang harus menggunakan control gear elektronik.
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

### Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G12
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL [Setiap atau Universal (U)]
Referensi pengukuran fluks	Sphere
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	12.000 jam

Teknis Lampu	
Kode Warna	842 [CCT of 4200K]
Flux Cahaya	3.000 lm
Penandaan Warna	Cool White (CW)
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	0,371
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	0,366
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4200 K

Daya Penerangan (terukur) (Nom)	77 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	84
Panjang Busur O (Nom)	5 mm

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	39,1 W
Tegangan (Nom)	85 V
Tegangan (Nom)	85 V

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak

# MASTERCoulour CDM-T

## Mekanis dan Housing

Lapisan bohlam	Bening
Bentuk Bohlam	T19

## Penyetujuan dan Aplikasi


Kelas Efisiensi Energi	G
Kandungan Merkuri (Hg) (Maks)	2,7 mg
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	2,7 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	40 kWh
Nomor Registrasi EPREL	473355

## Data Produk

Nama produk pesanan	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
---------------------	----------------------------------





Nama lengkap produk	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
Kode produk lengkap	871150021126215
Kode urutan	928094305125
No. Material (12NC)	928094305125
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500211262
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	8711500211279

## Dimensional drawing



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

## Photometric data




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



# MASTERC colour CDM-T

## Photometric data



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

## Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

## MASTERCcolour CDM-T

