



MASTERColour CDM-R111



CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6

The MASTERColour CDM-R111 combines the trendy look of the 111 mm aluminium reflector halogen lamps with the long life, high energy efficiency and crisp white light of MASTERColour CDM.

Varovanie a ochrana

- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- Používajte len s elektronickým predradníkom. Svetelné zdroje 35 W/830 môžu používať aj elektromagnetický predradník.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	GX8.5
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Spínací cyklus	800
Referenčný svetelný tok	Narrow Cone
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	9 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	942 [CCT of 4200K]
Uhol vyžarovania (nom.)	24 stupeň (stupne)
Svetelný tok	1 300 lm
Intenzita svetla (nom.)	7 350 cd
Označenie farby	Studená biela (CW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,371
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,366
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4200 K
Index podania farieb (CRI)	93

LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.) 65 %	
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	1 300 lm
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	39,1 W
Čas zahrievania na 60 % svetla	120 s
Napätie (nom.)	86 V
Napätie (nom.)	86 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Reflektorové
Tvar žiarovky	R111 [R 111 mm]
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	G

MASTERCcolour CDM-R11


Obsah ortuti (Hg) (max.)	2,8 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	3,0 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	40 kWh
Registračné číslo EPREL	473358

Údaje o produkte

Objednávkový název produktu	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT
Úplný název produktu	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6



Úplný kód produktu	871150021387710
Objednávkový kód	21387710
Č. materiálu (12NC)	928096505330
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500213877
Čitateľ – počet balení v krabici	6
EAN/UPC – balenie	8711500213884

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5
24D 1CT

MASTERC colour CDM-R111

Životnosť



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

