



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

De MASTER Colour CDM-R111 combineert het trendy ontwerp van de 111 mm aluminium reflector halogeen lampen met de lange levensduur, grote energie efficiency en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 830 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX8.5 [GX8.5]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	1.000
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	11.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Bundelhoek (nom.)	40 graden
Lichtsterkte (nom.)	6.700 cd
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,381
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,370
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K
Kleurweergave-index (CRI)	96


LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	60 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	2.800 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	73,2 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	92 V
Spanning (nom.)	92 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Reflector

MASTERColour CDM-R111

Lampvorm	R111 [R 111 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	6,3 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	80 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6
Volledige productnaam	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6


Full EOC	871150021395210
Bestelcode	21395210
Materiaalnr. (12NC)	928098105330
Lokale code	CDMR11170W94240
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500213952
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8711500213969

Maatschets




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERC colour CDM-R111

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

