



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1

Lampu halida logam kuarsa kompak dengan pinch dua

Warnings and Safety

- Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	X830R [X830R]
Posisi Pengoperasian	P15 [Sejajar +/-15D atau Horizontal(HOR)]
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	3.700 jam
Teknis Lampu	
Kode Warna	956 [CCT of 5600K]
Penandaan Warna	Daylight
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	330
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	362
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	5600 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	98 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	85
Panjang Busur O (Nom)	25 mm
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	2.040,0 W
Tegangan (Nom)	205 V


Tegangan (Nom)	205 V
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Bening
Bentuk Bohlam	TD40 [TD 40mm]
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	215 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	2244 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1
Nama lengkap produk	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1
Kode produk lengkap	871150020079200

MASTER MHN-SA

Kode urutan	928099105129
No. Material (12NC)	928099105129
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718291548287


Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8711500200792

Dimensional drawing




Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	226 mm	369 mm

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1

