



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Hinweise

• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Lampenstrom (Nom)

Produkt Daten


Allgemeine Informationen				
Sockel	PGJX50			
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]			
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)			
Lichttechnische Daten				
Lichtstrom	119'550 lm			
Farbkoordinate X (Nom)	323			
Farbkoordinate Y (nom.)	333			
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6000 K			
Nennlichtausbeute (nom.)	80 lm/W			
Farbwiedergabeindex (CRI)	80			
Bogenlänge O (Nom)	6.3 mm			
Betrieb und Elektrik				
Energieverbrauch	1'500 W			

()	
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4
Gesamt-Produktcode	871829122134000
Bestellcode	22134000
Material-Nr. (12NC)	928107305115
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8718291221340
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718291221357

15.3 A


Datasheet, 2023, April 14 Änderungen vorbehalten

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	0	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 1500 FastFit	28 mm	6.3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm
1CT/4							

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der